Wandschiene 18x50
Typ A19–9



Anwendung
Ein Profil, das wenig aufträgt. Mit Dübeln an Wänden befestigt, lassen sich Tablarträger sehr einfach, höhenverstellbar an dieser Profilschiene befestigen.

Technische Daten		
Profilfläche	=	3.47 cm^2
Gewicht	=	0.9 kg/m

Bestellangaben	Bestellnummer
Wandschiene 18x50 Lagerlänge 5000 mm	A19–9–00/5000
Wandschiene 18x50 auf Länge zugeschnitten	A19–9–02–02/…

Nutenleiste 16x40
Typ C08–1



Anwendung
Eine robuste Schiene mit der Nutgeometrie der Basis 40. Der Nutboden ist massiv um Gewindebohrgen aufnehmen zu können. Mit Dübeln an Wänden befestigt, lassen sich Tablarträger sehr einfach, höhenverstellbar an dieser Profilschiene befestigen.

Technische Daten		
Profilfläche	=	3.55 cm^2
Gewicht	=	1.0 kg/m

Bestellangaben	Bestellnummer
Nutenleiste 16x40 Lagerlänge 5000 mm	C08–1–00/5000
Nutenleiste 16x40 auf Länge zugeschnitten	C08–1–02–02/…