

Premium Leuchte



Technische Daten

	Bestellangaben	Leistungsaufnahme	Nennspannung	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	Bestellnummer
1	Premium Leuchte 1	18 W	220 – 240 V	656 x 187 x 50 mm	4000 K	N0867
2	Premium Leuchte 2	26 W	220 – 240 V	956 x 187 x 50 mm	4000 K	N0868

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich, z. B. mit Tageslicht, Dimmfunktion, Funksteuerung, Durchgangsverdrahtung oder ESD-Ausführung.

Standard Leuchte



Technische Daten

	Bestellangaben	Leistungs-aufnahme	Nennspannung	Masse (LxBxH)	Farbtempe-ratur	Beleuchtungs-stärke (auf 1m)	Bestellnummer
3	Standard Leuchte 1 Fix (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3946
3	Standard Leuchte 2 Fix (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3948
3	Standard Leuchte 1 Fix Kaltweiss (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	5700 K	903 lx	N3949
3	Standard Leuchte 2 Fix Kaltweiss (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	5700 K	1841 lx	N3950
4	Standard Leuchte 1 Fix ESD (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	861 lx	N3951
4	Standard Leuchte 2 Fix ESD (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1756 lx	N3952
5	Standard Leuchte 1 Fix SC (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3953
5	Standard Leuchte 2 Fix SC (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3954
6	Standard Leuchte 1 Fix M12 (l = 661 mm)	27 W	24 VDC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	882 lx	N3955
6	Standard Leuchte 2 Fix M12 (l = 1171 mm)	52 W	24 VDC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1764 lx	N3956
7	Gelenkarmleuchte	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	4000 K	2480 lx	N3960
7	Gelenkarmleuchte Kaltweiss	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	5000 K	2480 lx	N3961
8	Standard Leuchte, seitlich	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	557 lx	N0246
8	Standard Leuchte, seitlich ESD	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	531 lx	N4209
9	Befestigungsset Leuchte C (2x Befestigungsplatte, 4x Schraube M6x14, 2x Nutensteine einschenkbar M6, 2x Mutter M6)						S03-003-01
	Anschlussleitung 4 m, Wieland GST15I3-T12						N3957
	Verbindungskabel 1m, GST15I3 Buchse – Stecker						N3959