



Eckprofil 30x30 Typ B02-3





Technische Daten

$I_{x,y}$	=	2.70 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	1.75 cm ³
Profilfläche	=	2.95 cm ²
Gewicht	=	0.8 kg/m
Legierung		EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer

Eckprofil 30x30 Lagerlänge 5000 mm	B02-3-5M
Eckprofil 30x30 auf Länge zugeschnitten	B02-3-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47

Eck-Verkleidungsprofil 30x30 Typ B01-3



Technische Daten

$I_{x,y}$	=	2.70 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	1.75 cm ³
Profilfläche	=	2.98 cm ²
Gewicht	=	0.8 kg/m
Legierung		EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer

Eck-Verkleidungsprofil 30x30 Lagerlänge 5000 mm	B01-3-5M
Eck-Verkleidungsprofil 30x30 auf Länge zugeschnitten	B01-3-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47

Anwendung

Diese Profile eignen sich für Arbeitsplatzgestaltung, Verschalungen, Gerätewagen und leichtere Konstruktionen. Da es auf zwei Seiten geschlossen ist, sieht dieses Eckprofil äusserst kompakt aus – und wird naturgemäss überall dort eingesetzt, wo nur 2 Nuten für den Weiterbau nötig sind. Die kleinen Zusatznuten ermöglichen den problemlosen Einbau von Blechen und/oder Verbundplatten als Verkleidungselemente.