






Profilé frontal 30x30
 Type B03-2



Données techniques		
Ix	=	2.85 cm ⁴
Iy	=	2.83 cm ⁴
Wx	=	1.90 cm ³
Wy	=	1.83 cm ³
Surface de profilé	=	3.10 cm ²
Poids	=	0.8 kg/m
Alliage	EN AW-6063	

Indications de commande		N° de référence
Profilé frontal 30x30		
Longueur unitaire 5000 mm		B03-2-5M
Profilé frontal 30x30		
Découpe sur mesure		B03-2-02-02/...
Usinages supplémentaires		Pages 43-47

Profilé d'habillage frontal 30x30
 Type B02-2



Données techniques		
Ix	=	2.93 cm ⁴
Iy	=	2.76 cm ⁴
Wx	=	1.93 cm ³
Wy	=	1.84 cm ³
Surface de profilé	=	3.18 cm ²
Poids	=	0.9 kg/m
Alliage	EN AW-6063	

Indications de commande		N° de référence
Profilé d'habillage frontal 30x30		
Longueur unitaire 5000 mm		B02-2-5M
Profilé d'habillage frontal 30x30		
Découpe sur mesure		B02-2-02-02/...
Usinages supplémentaires		Pages 43-47

Application
 Pour bâtis de machines légers, dispositifs de protection, barrières de sécurité etc. Avec le profilé d'habillage frontal, les tôles de revêtements ainsi que panneaux sandwich, verres polycarbonates et panneaux en PVC expansé d'une épaisseur n'excédant pas 4mm peuvent être fixés dans les petites rainures.

