


Profilé rail 50x18 Type A19-9



Application

Une fois vissé à un mur, ce profilé permet la fixation très aisée de support d'étagères réglables en hauteur.



Données techniques


Surface de profilé	=	3.47 cm ²
Poids	=	0.9 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé rail 50x18	
Longueur unitaire 5000 mm	A19-9-00/5000
Profilé rail 50x18	
Découpe sur mesure	A19-9-02-02/...



Profilé à coulisses 16x40 Type C08-1



Application

Un rail robuste avec une géométrie de rainure de la base 40. Le fond de la rainure massif permet de recevoir des alésages taraudés. Vissé à un mur, ce profilé permet la fixation très aisée de support d'étagères réglables en hauteur.

Données techniques

Surface de profilé	=	3.55 cm ²
Poids	=	1.0 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé à coulisses 16x40	
Longueur unitaire 5000 mm	C08-1-00/5000
Profilé à coulisses 16x40	
Découpe sur mesure	C08-1-02-02/...