


Profilé d'étanchéité et de fixation Base 30/20




Application

Ce profilé permet à fixer et à assurer l'étanchéité des éléments de surface dans les sections de profilé des bases 20 et 30. Le montage s'effectue après l'introduction des éléments de surface.

Description

ETP noir résistant à l'huile
 Pour épaisseur d'élément 5-6 mm



Dimensions

Epaisseur d'élément 5-6 mm

Indications de commande N° de référence

Profilé d'étanchéité pour portes

Longueur unitaire 100 m A39-88-100M
 Découpe sur mesure A39-88-02-02/...

Profilé d'étanchéité et de fixation



Application

Ces profilés servent à maintenir des éléments de surface dans la rainure du profilé. Leur montage est simple: il suffit de positionner l'élément de surface puis d'enfoncer le profilé en plastique dans l'interstice. Le matériau possède à la fois un effet amortisseur, étanche et stabilisant.

Dimensions

Epaisseur d'élément	Base 30	Base 40/45/50
1.5 – 2 mm	B39-72	A39-72
3 mm	B39-73	A39-73
4 mm	B39-74	A39-74
5 mm	B39-75	A39-75

Indications de commande


Base 30

Epaisseur d'élément 1.5 – 2 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m B39-72-200M
 Découpe sur mesure B39-72-02-02/...

Epaisseur d'élément 3 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m B39-73-200M
 Découpe sur mesure B39-73-02-02/...


Epaisseur d'élément 4 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m B39-74-200M
 Découpe sur mesure B39-74-02-02/...

Epaisseur d'élément 5 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m B39-75-200M
 Découpe sur mesure B39-75-02-02/...



Description

ETP noir résistant à l'huile, ne contient pas de silicone



N° de référence

Base 40/45/50

Epaisseur d'élément 1.5 – 2 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m A39-72-200M
 Découpe sur mesure A39-72-02-02/...

Epaisseur d'élément 3 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m A39-73-200M
 Découpe sur mesure A39-73-02-02/...

Epaisseur d'élément 4 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m A39-74-200M
 Découpe sur mesure A39-74-02-02/...

Epaisseur d'élément 5 mm
 Longueur unitaire rouleau de 200 m A39-75-200M
 Découpe sur mesure A39-75-02-02/...