


Plateau de table



Il est possible de choisir différents plateaux de table en fonction de l'utilisation.



Procédure de commande dans la Check-list (voir page 56/57).

Données techniques

	Description	Force	Taille max. Taille	Couleur	Densité
1	Panneau MDF, revêtement HPL, chants ABS inclus,	9/ 13/ 17/ 20/ 26/ 30 mm	2800 x 1310 mm	Gris clair similaire	818 kg/m³
2	Panneau de particules, revêtement HPL, chants ABS inclus	9/ 13/ 17/ 20/ 26/ 30 mm	2800 x 1310 mm	Gris clair similaire	691 kg/m³
3	Panneau ESD, à revêtement conducteur, chants inclus	26 mm	2000 x 1800 mm	Gris clair similaire	700 kg/m³
4	Panneau multiplex hêtre, huilé, chants biseautés	30/ 40/ 50 mm	3100 x 1830 mm	hêtre naturel	850 kg/m³
5	Hêtre collé, qualité A/B, huilé, chants chanfreinés	19/ 20/ 30 mm	2450 x 1250 mm	hêtre naturel	900 kg/m³
6	Panneau stratifié massif HPL, chants chanfreinés	13/ 16/ 19/ 20/ 25mm	3050 x 1530 mm	Gris clair similaire	1350 kg/m³
7	plaque en plastique POM, bords chanfreinés	10/ 20/ 30 mm	2000 x 1000 mm	Blanc / Nature	1410 kg/m³
8	Plaque en plastique PE, bords chanfreinés	10/ 20/ 30 mm	2000 x 1000 mm	Blanc / Nature	935 kg/m³
9	Panneau sérigraphié, bords chanfreinés	15/ 18/ 21/ 27/ 40mm	3000 x 1500 mm	Marron	850 kg/m³
10	Panneau CDF, brut, bords chanfreinés	8/ 10/ 12/ 16/ 19 mm	2070 x 5600 mm	noir similaire	1000 kg/m³

Autres épaisseurs de panneaux et décors disponibles sur demande.