




Profilé d'habillage frontal 40x40 Type C04-2




* Rainure couverte ouvrable

Profilé d'habillage d'angle 40x40 Type C04-7



Application

Les profilés d'habillage frontal et d'angle sont munis de rainures ouvrables. Celles-ci permettent d'utiliser des éléments de surface dans le rallongement frontal. Vous trouverez le profilé de réduction correspondant C39-63 à la page 186.




Données techniques

I_x	=	9.13 cm ⁴
I_y	=	9.92 cm ⁴
W_x	=	4.57 cm ³
W_y	=	4.96 cm ³
Surface du profilé	=	60.25 cm ²
Poids	=	1.63 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé d'habillage frontal 40x40
Longueur unitaire 5000 mm C02-2-5M

Profilé d'habillage frontal 40x40
Découpe sur mesure C02-2-02-02/...



Usinages supplémentaires Pages 43-47

Données techniques

I_x, y	=	9.53 cm ⁴
W_x, y	=	4.76 cm ³
Surface du profilé	=	60.87 cm ²
Poids	=	1.64 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé d'habillage d'angle 40x40
Longueur unitaire 5000 mm C02-7-5M

Profilé d'habillage d'angle 40x40
Découpe sur mesure C02-7-02-02/...

Usinages supplémentaires Pages 43-47