


Profilé d'angle 30x60 Type B02-5



Application

Spositifs de protection, les séparations de sécurité, etc.

Données techniques


I_x	=	5.92 cm ⁴
I_y	=	21.73 cm ⁴
W_x	=	7.24 cm ³
W_y	=	3.946 cm ³
Surface de profilé	=	5.90 cm ²
Poids	=	1.6 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé d'angle 30x60
Longueur unitaire 5000 mm B02-5-5M

Profilé d'angle 30x60
Découpe sur mesure B02-5-02-02/...

Profilé de base 60x60 Type B02-6



Application

Principalement utilisé comme support. Les inserts, réf. B33-60 ou B33-64 (page 159) permettent le montage ultérieur de pieds réglables ou roues pivotantes.

Données techniques

$I_{x,y}$	=	35.83 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	11.94 cm ³
Surface de profilé	=	9.04 cm ²
Poids	=	2.4 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé de base 60x60
Longueur unitaire 5000 mm B02-6-5M

Profilé de base 60x60
Découpe sur mesure B02-6-02-02/...

Insert M10 B33-60
Insert M14 B33-64

