


Profilé frontal 50x100 Type MA1-4



Données techniques

I_x	=	203.67 cm ⁴
I_y	=	54.31 cm ⁴
W_x	=	40.73 cm ³
W_y	=	21.03 cm ³
Surface de profilé	=	19.34 cm ²
Poids	=	5.2 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 50x100	
Longueur unitaire 5000 mm	MA1-4-00/5000
Longueur spéciale 6000 mm	MA1-4-01/6000
Profilé frontal 50x100	
Découpe sur mesure	MA1-4-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Application

Ce profilé possède les mêmes avantages que ceux de sa taille (A01-2 et MA1-2). Néanmoins, sa grande cavité interne permet la canalisation d'un fluide (air, gaz, eau, huile etc.). Il est aussi possible d'y glisser la courroie d'une sangle jumelée. La face fermée empêche la salissure, mais grâce aux conduites couvertes de plaques taraudées, les constructions annexes sont malgré tout possibles à tout endroit. Percer un trou, introduire la plaque taraudée – continuer la construction.

