

Luminaire Premium



Données techniques

	Données de commande	Puissance	Tension nominale	Dimensions (LxlxH)	Température de couleur	Numéro de commande
1	Luminaire Premium 1	18 W	220 – 240 V	656 x 187 x 50 mm	4000 K	N0867
2	Luminaire Premium 2	26 W	220 – 240 V	956 x 187 x 50 mm	4000 K	N0868

Autres versions disponibles sur demande, par exemple avec lumière du jour, fonction de variation, commande radio, câblage traversant ou version ESD.

Luminaire standard



Données techniques

	Données de commande	Prise de puissance	Tension nominale	Dimensions (LxlxH)	Température de couleur	Intensité lumineuse (à 1 m)	Numéro de commande
3	Luminaire standard 1 Fixe (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3946
3	Luminaire standard 2 Fix (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3948
3	Luminaire standard 1 Fix blanc froid (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	5700 K	903 lx	N3949
3	Luminaire standard 2 Fix blanc froid (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	5700 K	1841 lx	N3950
4	Luminaire standard 1 Fix ESD (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	861 lx	N3951
4	Luminaire standard 2 Fix ESD (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1756 lx	N3952
5	Luminaire standard 1 Fix SC (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3953
5	Luminaire standard 2 Fix SC (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3954
6	Luminaire standard 1 Fix M12 (l = 661 mm)	27 W	24 VDC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	882 lx	N3955
6	Luminaire standard 2 Fix M12 (l = 1171 mm)	52 W	24 VDC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1764 lx	N3956
7	Lampe à bras articulé	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	4000 K	2480 lx	N3960
7	Lampe à bras articulé blanc froid	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	5000 K	2480 lx	N3961
8	Luminaire standard, latéral	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	557 lx	N0246
8	Luminaire standard, latéral ESD	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	531 lx	N4209
9	Set de fixation pour luminaire C (2x plaque de fixation, 4x vis M6x14, 2x écrous à encastrer M6, 2 écrous M6)						S03-003-01
	Câble de raccordement 4 m, Wieland GST15I3-T12						N3957
	Câble de connexion 1m, GST15I3 femelle – mâle						N3959