

Canal média




Le canal d'énergie permet une alimentation en énergie flexible, sûre et ordonnée sur votre lieu de travail. Elle peut être équipée de composants configurables individuellement, tels que des prises, des interrupteurs, des connexions réseau et des prises d'air comprimé. Grâce à sa facilité d'intégration et d'installation, il est idéal pour équiper des postes de travail ou

insatallation existante. Sa grande flexibilité et sa modularité permettent une adaptation exacte à vos exigences. En même temps, la gestion structurée et claire des câbles assure l'ordre et la sécurité.

Nous répondons volontiers aux besoins spécifiques de votre application et vous proposons une solution sur mesure qui s'intègre parfaitement à votre environnement de travail et répond aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, d'organisation et de sécurité.

Air comprimé



Nos accessoires pour air comprimé vous garantissent un approvisionnement sûr, efficace et propre en fluides dans votre environnement de travail. Nos enrouleurs de tuyaux, raccords, connecteurs et distributeurs robustes, faciles à entretenir et à intégrer sont idéaux pour une utilisation flexible dans l'industrie, les ateliers et le montage. Ils garantissent plus d'ordre, de sécurité et d'efficacité sur le lieu de travail.

Données techniques

	Données de commande	Pression max. pression de service	Numéro de commande
1	Enrouleur de tuyau fermé, env. 10m / 1,5m, d8	16 bar	N4050
2	Kit de tuyaux spiralés eSafe300 4m d6.5/10	10 bar	N4046
3	Soufflette de sécurité tube 90 mm avec Star-Tip	16 bar	N4049
4	Raccord rapide de sécurité eSafe300 R1/4 AG	16 bar	N4044
5	Embout fileté R1/4 AG	16 bar	N4045