


## Tube aluminium



Livrable en longueur standard ou découpé à face plane sur mesure.

Surface: anodisé naturel

Diamètre nominal	Dimension D1 x S	Poids en kg/m	N° de référence L = 5000 mm	N° de référence/Découpe à face plane de ... mm
12	12 x 1.5	0.130	R01-97-00/5000 mm	R01-97-02/ ... mm
20	20 x 2	0.310	R02-97-00/5000 mm	R02-97-02/ ... mm
30	30 x 2	0.480	R03-97-00/5000 mm	R03-97-02/ ... mm
40	40 x 2	0.650	R04-97-00/5000 mm	R04-97-02/ ... mm
50	50 x 3	1.210	R05-97-00/5000 mm	R05-97-02/ ... mm

Tolérances au diamètre D1 voir page 233