




Le système KLINK est la solution idéale pour l'aménagement ergonomique et modulaire des postes de travail. Il permet le positionnement simple et stable de consoles inclinées à 90° ou 80° - directement dans les profilés en aluminium KANYA ou, en alternative, par le biais de rails d'accrochage sur les tables de travail, les murs ou toute autre surface.

Les consoles KLINK permettent de placer en toute sécurité et à portée de main des outils adaptés au processus, des moyens auxiliaires ou d'autres ustensiles importants pour le déroulement du travail. Le système s'adapte individuellement à l'environnement de travail et crée de l'ordre.



**1 KLINK Console set complet**

Convient à tous les profilés en aluminium Kanya

**2 KLINK Profilé d'accrochage**


Angle d'inclinaison 40/80° ou 45/90°

**3 KLINK Rail d'accrochage**

Pour montage mural ou bras pivotant  
Idéal lorsqu'il n'y a pas de profilé en aluminium

**KLINK® Console set complet**

(Fixation au profilé en aluminium Kanya)



Les consoles KLINK sont disponibles en différentes tailles et disposent de profilés d'accrochage prémontés. Leur fabrication robuste permet aux consoles de servir de support sûr pour les outils et les petites pièces, mais elles peuvent également servir d'aide à l'organisation pour les papiers et autres objets.


Les profilés suspendus ou les tôles d'acier sont disponibles en 2 versions. Soit avec un angle d'inclinaison de 0/40/80°, soit avec un angle d'inclinaison de 0/45/90°.

**Exécution :**

Tôle d'acier 1 mm  
Revêtement par poudre RAL 7035 gris clair


**Contenu de la livraison (entièrement monté) :**

KLINK Profilé d'accrochage  
Tablette en tôle de 1 mm  
Matériel de fixation



**KLINK® Console 0/45/90**

| Description 0/45/90          | Dimensions intérieures (A x B x H) | Capacité de charge | Numéro de commande |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Console 300x150 cpl. 0/45/90 | 300 x 150 x 30 mm                  | 10 kg              | S03-001-01         |
| Console 150x300 cpl. 0/45/90 | 150 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-02         |
| Console 300x300 cpl. 0/45/90 | 300 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-03         |
| Console 450x300 cpl. 0/45/90 | 450 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-04         |
| Console 300x450 cpl. 0/45/90 | 300 x 450 x 30 mm                  | 5 kg               | S03-001-05         |
| Console 450x450 cpl. 0/45/90 | 450 x 450 x 30 mm                  | 5 kg               | S03-001-06         |



**KLINK® Console 0/40/80**

| Description 0/40/80          | Dimensions intérieures (A x B x H) | Capacité de charge | Numéro de commande |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Console 300x150 cpl. 0/40/80 | 300 x 150 x 30 mm                  | 10 kg              | S03-001-11         |
| Console 150x300 cpl. 0/40/80 | 150 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-12         |
| Console 300x300 cpl. 0/40/80 | 300 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-13         |
| Console 450x300 cpl. 0/40/80 | 450 x 300 x 30 mm                  | 8 kg               | S03-001-14         |
| Console 450x300 cpl. 0/40/80 | 300 x 450 x 30 mm                  | 5 kg               | S03-001-15         |
| Console 450x450 cpl. 0/40/80 | 450 x 450 x 30 mm                  | 5 kg               | S03-001-16         |

# KLINK® Rails à suspendre

(Nécessaire en l'absence de profil Kanya Alu)

## Application

Là où il n'y a pas déjà de profilés KANYA, comme par exemple sur un mur ou une machine, le rail de suspension KLINK offre la solution optimale pour le système KLINK. Grâce au trou de fixation, les rails peuvent être placés partout où les consoles KLINK doivent être utilisées. Le rail dispose de caches latéraux et est livré avec le matériel de fixation.



## Contenu de la livraison

- 1x rail de maintien
- 2x caches
- Matériel de transport: Vis M6 et vis pour panneaux agglomérés Ø 5 avec chevilles



## KLINK® Rails à suspendre

| Description                  | Dimensions                   | Numéro de commande |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Rail d'accrochage L500 cpl.  | 500 mm avec caches           | S03-001-50-010     |
| Rail d'accrochage L1000 cpl. | 1000 mm avec caches          | S03-001-50-020     |
| Rail d'accrochage L1500 cpl. | 1500 mm y compris les caches | S03-001-50-030     |
| Rail à accrocher, sans trous | coupé à la longueur          | S03-001-50-099     |
| Cache 16x40                  | -                            | C40-81             |



# KLINK® Profilé d'accrochage



## Application

Le profilé d'accrochage KLINK permet une fixation flexible et peu encombrante de surfaces de rangement et d'outils de travail sur les profilés en aluminium Kanya existants. Les angles d'inclinaison de 40°/80° ou 45°/90° permettent d'orienter les éléments de manière individuelle afin de garantir une accessibilité optimale et des processus de travail ergonomiques. Grâce à son montage simple et à son positionnement variable, le profilé d'accrochage est idéal pour l'utilisation sur les postes de montage ainsi que pour l'extension des tables de travail ou pour l'intégration flexible aux chariots.

## Contenu de la livraison

- 1 profilé d'accrochage KLINK 0/45/90° ou 0/40/80°, coupé à longueur
- 2 garniture de protection
- 4 plaques filetées avec M6

| Description 0/45/90               | Dimensions                  | Numéro de commande |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Profilé d'accrochage L76 0/45/90  | 76 mm, capuchons inclus     | S03-001-30-001     |
| Profilé d'accrochage L148 0/45/90 | 148 mm y compris les caches | S03-001-30-002     |
| Profilé d'accrochage 0/45/90      | coupé à la longueur         | S03-001-30-099     |
| Cache 0/45/90                     | -                           | C40-19             |

| Description 0/40/80               | Dimensions                  | Numéro de commande |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Profilé d'accrochage L76 0/40/80  | 76 mm, capuchons inclus     | S03-001-40-001     |
| Profilé d'accrochage L148 0/40/80 | 148 mm y compris les caches | S03-001-40-002     |
| Profilé d'accrochage 0/40/80      | coupé à la longueur         | S03-001-40-099     |
| Cache 0/40/80 gauche              | -                           | C40-29-L           |
| Cache 0/40/80 droit               | -                           | C40-29-R           |