



Galets en acier



Application

Pour le montage sur plaques à glissières et aussi pour la construction de guidages linéaires.

Description

Galet: 100 Cr6, durci, Poli

Boulons, écrous et douilles: acier, noir



Dimensions

D	A	B	E	H	L1	L2	M	R	Ø	ø	Poids	dyn.	stat.
Ø12	21.75	15.9	0.75	5	29	45	M10x1.5	17.5	12H7	10	0.15 kg	8400 N	5000 N
Ø16	31.5	22.6	1.0	8	44	67	M16x1.5	26	20H7	17	0.42 kg	16800 N	9500 N

* perçage étagé

Indications de commande	Nº de référence		
Galet pour axe Ø12	centré	avec excentrage	
L = 14	L12-25	L12-26	
Profilé de support Base 40	L12-21	L12-22	
Profilé de support Base 50	L12-27	L12-28	
Galet pour axe Ø16			
L = 18.5 pour barres de serrage	L16-25	L16-26	
L = 21.5 pour barres de serrage en deux parties de base 40	L16-21	L16-22	
L = 26.5 pour barres de serrage en deux parties de base 50	L16-27	L16-28	