


Pieds réglables



Description

Socle: PA-GF noir

Broche/contre-écrou: Acier 8.8 galvanisé


Élément anti-dérapant: NBR



Indications de commande N° de référence

MxL	D	H	F	N° de référence
M6x57	19	25	500 N	B43-02
M10x75	29	30	2000 N	B43-10
M10x75	39	30	3000 N	B43-11
M10x75	49	30	3000 N	B43-12
M16x155	39	40	8000 N	B43-16

Autres dimensions ou pieds spéciaux sur demande



Application

Grâce au réglage en hauteur progressif, les pieds réglables sont utilisés dans les domaines les plus divers. Les inégalités du sol sont compensées par l'oscillation des socles.

Description


Socle: PA-GF noir

Broche/contre-écrou: acier 8.8 galvanisé



Indications de commande N° de référence


MxL	D	H	F	N° de référence
M10x70	50	30	2500 N	B42-50
M10x122	50	30	2500 N	B42-00
M14x65	50	25	3000 N	B42-54
M14x115	50	25	3000 N	B42-14
M16x65	50	25	3500 N	B44-50
M16x115	50	25	3500 N	B44-00



Description

Socle: PA-GF noir ou aluminium

Broche: Acier 8.8 galvanisé



Indications de commande N° de référence

MxL	Ø	F	PA-GF	Aluminium
M14x70	9	4000 N	B45-54	B45-55
M14x120	9	4000 N	B45-14	B45-56
M16x70	9	5000 N	B45-50	B45-03
M16x120	9	5000 N	B45-00	B45-04
M14x70	9	8000 N		B45-51
M14x70	-	8000 N		B45-52
M14x120	9	8000 N		B45-01
M14x120	-	8000 N		B45-02
M16x70	9	10'000 N		
M16x70	-	10'000 N		
M16x120	9	10'000 N		
M16x120	-	10'000 N		