


Charnière en plastique
Base 20 fixe



Application

Pour des constructions filigranes dérivées de la base 20, ces charnières permettent un montage peu encombrant. Avec l'entreaxe de 20mm, les profilés reposent côte à côte et sans interstice.

Description

PA-GF, noir
Broche : Acier galvanisé

Set de fixation *

Vis et plaques taraudées

Indications de commande N° de référence

Base 20 D60-00-PA*

* Numéro de référence pour set de fixation :
Compléter le numéro de commande avec -S
Exemple : A60-28-S



Application

Le montage des charnières plates est dissimulé et, lorsque les portes sont fermées, seul le gond est apparent. Ce système permet de réaliser des portes pivotantes esthétiques. En plus, il a pour avantage d'empêcher le démontage de la charnière

Charnière plate
aluminium




plate lorsque la porte est fermée. Un atout en matière de sécurité.

Description

Aluminium anodisé
Broche : Acier INOX

Dimensions						N° de référence
Base	A	B	C	E	F	
50	104	50	59	29.5	29.5	A60-28*
40	84	50	50	25	25	C60-28*
30	64	50	39	19.5	19.5	B60-28*
50/40	94	50	54.5	29.5	25	AC6-28*
40/30	74	50	44.5	25	19.5	CB6-28*
50/30	84	50	49	29.5	19.5	AB6-28*