



## Profilé de base 50x100 Type A01-2



### Données techniques

$I_x$	=	149.84 cm <sup>4</sup>
$I_y$	=	41.25 cm <sup>4</sup>
$W_x$	=	29.97 cm <sup>3</sup>
$W_y$	=	16.50 cm <sup>3</sup>
Surface de profilé	=	16.84 cm <sup>2</sup>
Poids	=	4.6 kg/m

### Indications de commande N° de référence

Profilé de base 50x100	
Longueur unitaire 5000 mm	A01-2-00/5000
Longueur spéciale 6000 mm	A01-2-01/6000
Profilé de base 50x100	
Découpe sur mesure	A01-2-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

### Application

Ce profilé de base est utilisé généralement comme traverse. Mais sa structure optimale permet d'élargir ses applications aux domaines les plus divers.