Profilé d'angle 30x30 Type B02–3



Application

Aménagement du poste de travail, revêtements, chariots d'outillage et toute construction légère. Ses deux côtés fermés lui confèrent un aspect extrêmement compact. Il sera tout naturellement utilisé là où seulement 2 rainures sont nécessaires pour poursuivre la construction. Les petites rainures annexes sont idéales pour insérer des tôles et/ou des panneaux sandwich en tant qu'éléments d'habillage.

Données techniques		
Ix,y	=	2.70 cm^4
Wx,y	=	1.75 cm^3
Surface de profilé	=	2.95 cm^2
Poids	=	0.8 kg/m
Alliage		EN AW-6063

Indications de commande	N° de référence
Profilé d'angle 30x30 Longueur unitaire 5000 mm	B02-3-5M
Profilé d'angle 30x30 Découpe sur mesure	B02-3-02-02/…
Usinages supplémentaires	Pages 43–47

Profilé d'habillage d'angle 30x30 Type B01–3





Données techniques		
Ix,y	=	2.70 cm^4
Wx,y	=	1.75 cm^3
Surface de profilé	=	2.98 cm^2
Poids	=	0.8 kg/m
Alliage		EN AW-6063

Indications de commande	N° de référence
Profilé d'habillage d'angle 30x30 Longueur unitaire 5000 mm	B01-3-5M
Profilé d'habillage d'angle 30x30 Découpe sur mesure	B01-3-02-02/…
Usinages supplémentaires	Pages 43–47