

Raccordements universels, standards et spéciaux

1. Raccordements universels

N° de référence						N° de référence				
20	30	40	45	50		50	45	40	30	20
				A20-90 (-I/-P)*	Profilé avec Base					
				E20-90 (-I/-P)* E20-90 (-I/-P)*	50	A20-90 (-I/-P)*				
				C20-90 (-I/-P)* C20-90 (-I/-P)* C20-90 (-I/-P)*	45	E20-90 (-I/-P)* E20-90 (-I/-P)*				
	B20-90	B210-90 (-I/-P)* B210-90 (-I/-P)* B210-90 (-I/-P)*			40	C20-90 (-I/-P)* C20-90 (-I/-P)* C20-90 (-I/-P)*				
D20-90	D20-90	D210-90 (-I/-P)* D210-90 (-I/-P)* D210-90 (-I/-P)*			30	B210-90 (-I/-P)* B210-90 (-I/-P)* B210-90 (-I/-P)* B20-90				
DD20-90	DD20-90	DD210-90 DD210-90 DD210-90			Perçage 20 12.1 mm	D210-90 (-I/-P)* D210-90 (-I/-P)* D210-90 (-I/-P)* D20-90 D20-90				
				A20-95	Perçage 20 6.0 mm	DD210-90 DD210-90 DD210-90 DD20-90 DD20-90				
				C20-95 C20-95	A02-8	A20-95				
	B20-95 B210-95			B210-95	C02-8 / C03-8	C20-95 C20-95				
					B01-8	B210-95 B210-95 B20-95				

*....-P = Raccordement universel avec liaison équipotentielle *....-I = Raccordement universel inoxydable 1.4305

2. Raccordements standards


N° de référence						N° de référence				
20	30	40	45	50		50	45	40	30	20
				A20-10(-I/-P)*	Profilé avec Base					
				E20-10(-I/-P)*	50	A20-20(-I/-P)*				
				C20-10(-I/-P)*	45	E20-20(-I/-P)*				
	B20-10(-I/-P)*				40	C20-20(-I/-P)*				
D20-10(-I/-P)*					30	B20-20(-I/-P)*				
DD20-10					Perçage 20 12.1 mm					D20-20(-I/-P)*
				A20-50	Perçage 20 6.0 mm					DD20-20
				C20-50	A02-8	A20-51				
	B20-50				C02-8 / C03-8					
					B01-8					

*....-P = Raccordement universel avec liaison équipotentielle *....-I = Raccordement universel inoxydable 1.4305

3. Raccordements combinés

N° de référence						N° de référence				
20	30	40	45	50		50	45	40	30	20
AB20-10	AB20-10	A20-10	A20-10		Profilé avec Base					
EB20-10	EB20-10	E20-10		E20-10	50	A20-20	A20-20	AB20-20	AB20-20	
CB20-10	CB20-10		C20-10	C20-10	45	E20-20	E20-20	EB20-20	EB20-20	
B20-10		B210-10	B210-10	B210-10	40	C20-20	C20-20	CB20-20	CB20-20	
					30	B210-20	B210-20	B210-20		B20-20
					Perçage 20 12.1 mm	D210-20	D210-20	D210-20	D20-20	
					Perçage 20 6.0 mm	DD210-20	DD210-20	DD210-20	DD20-20	
					C02-8 / C03-8	C20-51	C20-51			
					B01-8	B210-51	B210-51	B210-51		

4. Raccordements spéciaux

N° de référence						N° de référence				
20	30	40	45	50		50	45	40	30	20
AB20-10	AB20-10	A20-10	A20-10	A20-10	Profilé avec Base					
EB20-15	EB20-15	E20-15	E20-15	E20-15	50	A20-20	A20-10	A20-20	AB20-20	AB20-20
CB20-15	CB20-15	C20-15	C20-15	C20-15	45	E20-25	E20-25	E20-25	EB20-25	EB20-25
B20-15	B20-15	B210-15	B210-15	B210-15	40	C20-25	C20-25	C20-25	CB20-25	CB20-25
					30	B210-25	B210-25	B210-25	B20-25	B20-25
					A02-8	A20-51	A20-51	A20-51		