



Triple guidage de rouleaux Type B06-3



Application

Le guidage à rouleaux convient très bien aux portes coulissantes en verre. Il est possible de réaliser 3 portes coulissantes sur roulettes dans un espace réduit. Pour la fixation, le profilé est simplement clipsé dans les profilés de support.




Données techniques

Surface de profilé	=	1.08 cm ²
Poids	=	0.30 kg/m
Alliage		EN AW-6060

Indications de commande N° de référence

Triple guidage de rouleaux		
Longueur unitaire 5000 mm	B06-3-5M	
Triple guidage de rouleaux		
Découpe sur mesure	B06-3-02-02/...	

Rail en verre 5 mm Type B06-4



Application

Le rail en verre peut recevoir dans sa partie supérieure des surfaces d'une épaisseur maximale de 6,0 mm. Celles-ci sont collées dans le fond de la rainure. Dans la partie inférieure, le profilé filigrane présente un épaissement destiné à recevoir des roulettes. En combinaison avec le profilé de guidage des galets, il est ainsi possible de réaliser des portes coulissantes qui se déplacent facilement dans des espaces restreints.



Données techniques

Surface de profilé	=	0.91 cm ²
Poids	=	0.25 kg/m
Alliage		EN AW-6060

Indications de commande N° de référence

Rail en verre 5 mm		
Longueur unitaire 5000 mm	B06-4-5M	
Rail en verre 5 mm		
Découpe sur mesure	B06-4-02-02/...	