



## Triple guidage de rouleaux Type B06-3



### Application

Le guidage à rouleaux convient très bien aux portes coulissantes en verre. Il est possible de réaliser 3 portes coulissantes sur roulettes dans un espace réduit. Pour la fixation, le profilé est simplement clipsé dans les profilés de support.




### Données techniques

Surface de profilé	=	1.08 cm <sup>2</sup>
Poids	=	0.30 kg/m
Alliage		EN AW-6060

### Indications de commande N° de référence

Triple guidage de rouleaux		
Longueur unitaire 5000 mm		B06-3-5M
Triple guidage de rouleaux		
Découpe sur mesure		B06-3-02-02/...

## Rail en verre 5 mm Type B06-4



### Application

Le rail en verre peut recevoir dans sa partie supérieure des surfaces d'une épaisseur maximale de 6,0 mm. Celles-ci sont collées dans le fond de la rainure. Dans la partie inférieure, le profilé filigrane présente un épaissement destiné à recevoir des roulettes. En combinaison avec le profilé de guidage des galets, il est ainsi possible de réaliser des portes coulissantes qui se déplacent facilement dans des espaces restreints.



### Données techniques

Surface de profilé	=	0.91 cm <sup>2</sup>
Poids	=	0.25 kg/m
Alliage		EN AW-6060

### Indications de commande N° de référence

Rail en verre 5 mm		
Longueur unitaire 5000 mm		B06-4-5M
Rail en verre 5 mm		
Découpe sur mesure		B06-4-02-02/...