



Profilé à coulisses 16x40 Type B19-4



Application

La profilé à coulisses a une rainure standard de e la base 30 et l'espacement des trous de noyau est choisi de manière à ce que les têtes de vis ne dépassent pas latéralement en cas de vis encastrées (M5), ce qui permet de fixer latéralement de manière esthétique une surface par exemple.




Données techniques

Surface de profilé	=	2.45 cm ²
Poids	=	0.66 kg/m
Alliage		EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé à coulisses 16x40	
Longueur unitaire 5000 mm	B19-4-5M
Profilé à coulisses 16x40	
Découpe sur mesure	B19-4-02-02/...

Profilé rail 20x120 Type C08-4



Application

Comme son nom l'indique, cette section est souvent vissée à un mur afin de pouvoir ajouter des installations à la rainure centrale. Des caches gris sont disponibles pour les extrémités ouvertes.



Données techniques

Surface de profilé	=	7.7 cm ²
Poids	=	2.1 kg/m
Alliage		EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé rail 20x120	
Longueur unitaire 5000 mm	C08-4-5M
Profilé rail 20x120	
Découpe sur mesure	C08-4-02-02/...