


Profilé de serrage en U 8x13.5 Type B19-6



Application

Profilé spécial pour le blocage de treillis. Ce profilé en U s'adapte à tous les profilés des bases 50/45/40 et 30.




Données techniques


Surface de profilé	= 0.53 cm ²
Poids	= 0.14 kg/m
Alliage	EN AW-6060

Indications de commande N° de référence

Profilé de serrage en U 8x13.5	
Longueur unitaire 5000 mm	B19-6-5M
Profilé de serrage en U 8x13.5	
Sciage sur mesure	B19-6-02-02/...



Profilé d'accrochage base 30/base 50



Measurements

Type	Base	A	B	C
S91-013	30	16.5	12.5	2.2
S91-014	50	20.0	22.5	4.0

Application

Le profilé d'accrochage pour les profilés en aluminium de la base 30 et 50 affleure avec le profilé. Il sert de support aux éléments de surface tels que le verre, etc. Aucune vis de fixation n'est nécessaire. Aucune vis de fixation n'est nécessaire, car les éléments de surface sont simplement posés.

Données techniques

Surface de profilé	= 0.5 cm ²
Poids	= 0.14 kg/m
Alliage	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé d'accrochage base 30	
Longueur unitaire 5000 mm	S91-013
Profilé d'accrochage base 30	
Sciage sur mesure	S91-013-02-02/...
Profilé d'accrochage base 50	
Longueur unitaire 5000 mm	S91-014
Profilé d'accrochage base 50	
Sciage sur mesure	S91-014-02-02/...