
Profilé de base 30x50
Type B01–9





Application
Pour les constructions de toutes sortes, châssis de base, chariots transporteurs, chaînes de production etc. D'une polyvalence universelle, il se combine avec les profilés de base 30, 40 ou 50. Avec peu d'aluminium, une haute stabilité et une robustesse garanties.


Données techniques		
Ix	=	10.94 cm^4
Iy	=	4.33 cm^4
Wx	=	4.38 cm^3
Wy	=	2.90 cm^3
Surface de profilé	=	4.34 cm^2
Poids	=	1.2 kg/m


Indications de commande	N° de référence
Profilé de base 30x50 Longueur unitaire 5000 mm	B01–9–00/5000
Profilé de base 30x50 Découpe sur mesure	B01–9–02–02/…
Usinages supplémentaires	Pages 57–61

Application
Partout où l'esthétique et la stabilité sont de mise. Un autre profilé à usages multiples permettra de résoudre de nombreux problèmes.


Ces profilés utilisent une pièce transversale spéciale lorsque le raccord est monté du côté court (voir figure). Les raccords équipés de longues pièces transversales ont les numéros de référence suivants :


Indications de commande	N° de référence
Raccord à tête ronde	B215–90
Raccord à tête horizontale	B215–10
Raccord à tête verticale	B215–20


B215–10


B215–20

Profilé frontal 30x50
Type MB2–9




B215–90

Données techniques		
Ix	=	11.30 cm^4
Iy	=	4.55 cm^4
Wx	=	4.52 cm^3
Wy	=	3.03 cm^3
Surface de profilé	=	4.52 cm^2
Poids	=	1.2 kg/m

Indications de commande	N° de référence
Profilé frontal 30x50 Longueur unitaire 5000 mm	MB2–9–00/5000
Profilé frontal 30x50 Découpe sur mesure	MB2–9–02–02/…
Usinages supplémentaires	Pages 57–61