



Zweifrontprofil 30x30 Typ B02-4



Anwendung

Das Zweifrontprofil wird meist für Konstruktionen mit mehrheitlich geschlossenen Profilfronten und für Anwendungen mit elegantem Design.




Technische Daten

I_x	=	2.73 cm ⁴
I_y	=	2.74 cm ⁴
W_x	=	1.82 cm ³
W_y	=	1.83 cm ³
Profilfläche	=	2.91 cm ²
Gewicht	=	0.8 kg/m
Legierung	=	EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer


Zweifrontprofil 30x30	
Lagerlänge 5000 mm	B02-4-5M
Zweifrontprofil 30x30	
auf Länge zugeschnitten	B02-4-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47

Softlineprofil 30x30 Typ B01-8



Anwendung

Ein Profil für den Bau von Möbeln, Vitrinen und anderen Gegenständen, bei denen störende Kanten nicht vorgesehen oder sogar unerwünscht sind.



Technische Daten

I_x, y	=	2.16 cm ⁴
W_x, y	=	1.44 cm ³
Cross-section area	=	2.56 cm ²
Profilfläche	=	0.7 kg/m
Gewicht	=	EN AW-6060

Bestellangaben Bestellnummer

Softlineprofil 30x30	
Lagerlänge 5000 mm	B01-8-5M
Softlineprofil 30x30	
auf Länge zugeschnitten	B01-8-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47