

Table de travail



Les systèmes de postes de travail Kanya peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes. Les tables de travail sont disponibles dans les variantes suivantes :

- Hauteur fixe
- Hauteur réglable manuellement
- Hauteur réglable avec deux ou quatre colonnes de levage
- Module avec table de coin

Caractéristiques techniques



Procédure de commande à la list de contrôle (voir page 34/35).

	Données de commande	Charge
1	Hauteur fixe	—*
2	Hauteur réglable	—*
3	Hauteur réglable, 2 colonnes de levage, manuellement avec manivelle	Max. 3000 N (300 kg)**
3	Hauteur réglable, 2 colonnes de levage, commande électronique	Max. 4000 N (400 kg)**
4	Hauteur réglable, 4 colonnes de levage, manuellement avec 1 manivelle	Max. 3500 N (350 kg)**
4	Hauteur réglable, 4 colonnes de levage, commande électronique	Max. 8000 N (800 kg)**
5	Table de coin	—*

* dépend du matériau et dimension

** y compris poids net de table de travail (levage max. 400 mm)