


Bras pivotant



Le bras pivotant permet de positionner des moniteurs, des tablettes ou des solutions KLINK® dans l'espace de préhension souhaité et offre ainsi une plus grande flexibilité au poste de travail.

Données techniques

	Données de commande	Charge max. Capacité de charge	Portée	Enregistrement	Numéro de commande
1	Bras pivotant avec fixation pour moniteur	15 kg	508 mm	VESA 75/100	N0872
2	Bras pivotant avec fixation pour moniteur	5 kg	429 mm	VESA 75/100	N0877
3	Chariot porteur avec fixation pour moniteur	15 kg	105 mm	VESA 75/100	N0873
4	Chariot porteur avec fixation pour moniteur	5 kg	64 mm	VESA 75/100	N0878
5	Support de tablette pour bras pivotant	0,75 kg	–	7 à 10 pouces	N0879
6	Bras pivotant avec support pour clavier 172 x 640 mm	15 kg	528 mm	–	N0874
7	Bras pivotant avec support pour ordinateur portable 288 x 400 mm	10 kg	425 mm	–	N0880
8	Bras pivotant avec rail L350	30 kg	406 mm	–	N3513
9	Bras pivotant avec rail L500	25 kg	556 mm	–	N3998
10	Bras pivotant avec tablette L500	25 kg	570 mm	–	N3514
11	Tablette 400 x 300	30 kg	–	–	N3516
12	Bras pivotant pour KLINK® court	5 kg	429 mm	L 80 mm	S03-001-70
13	Bras pivotant pour KLINK® long	5 kg	429 mm	L 300 mm	S03-001-71
14	Rail d'accrochage court *	–	–	L 185 mm	S03-001-80
14	Rail d'accrochage long *	–	–	L 425 mm	S03-001-81

* Rainure supplémentaire 4x10 mm pour bacs à bec ou bacs à bec avec couvercle (voir exemple 2)

Exemples d application



Exemple 1 – Composants :

Bras articulé N3513
2x Rail d'accrochage long S03-001-81
Paroi perforée 450x500mm N3538



Exemple 2 – Composants :

Bras articulé N3513
3x Rail d'accrochage long S03-001-81
12x bac de préhension N4022



Exemple 3 – Composants :

Bras pivotant N3514
Plateau 300 x 400 N3516
Bac gerbable N4110