


Alimentation en médias



Voir photo ci-dessus :
bloc multiprise intégré
dans le cadre


Le bloc d'alimentation offre différentes possibilités de raccordement pour l'électricité, les données ou l'air comprimé. Selon les besoins, il peut être placé à l'endroit souhaité.

Données techniques

	Description	Dimensions LxHxL	Raccordement	Matériau	Numéro de commande
1	Multiprise 5 x T13, interrupteur	51 x 44 x 353 mm	2 m avec connecteur T12	Plastique	N4135
2	Multiprise 6 x T13, interrupteur d'éclairage	61 x 46 x 542 mm	Prise femelle GST18i3, sans câble	Plastique	N4031
3	Cadre de montage	151 x 57 x 365 mm	–	pce RAL9006 gris argenté	N3200
4	Réglette de prises à encastrer 5 x T13, 2x espaces vides *	52 x 44 x 355 mm	0,2 m avec connecteur GST18i3	aluminium / plastique	N3278

* Les 2 emplacements vides peuvent être équipés individuellement avec des modules de la page suivante, numéros 5 à 12.

Accessoires pour bloc de prises



Données techniques

	Données de commande	Numéro de commande
5	Cadre 1 x Keystone, noir	N0650
6	Cadre 2 x Keystone, noir	N0651
7	Couvercle aveugle noir	N0652
8	Insert Interrupteur 2 pôles	N0656
9	Insert RJ45 Cat. 6 Keystone blindé	N0653
10	Utilisation USB 3.0 A / A	N0654
11	Utilisation USB double chargeur / courant 2,4 A	N0655
12	extension de câble USB 2.0 d'une longueur d'environ 50 cm	N0657
13	Câble de raccordement GST18i3, T12, longueur 3 m *	N0660
14	Rallonge GST18i3, longueur: 1 m	N0663
15	Câble de rallonge GST18i3, longueur 3 m	N0664
16	Bloc de distribution 1 x entrée GST18i3	N0665

* D'autres types de fiches, par exemple des fiches Schuko (CEE 7/4), sont disponibles sur demande.