



Rollbahnen flach



Anwendung

Diese Rollbahnen finden optimal Einsatz in Lager- und Transportgestellen. Für leichtes Transportgut kann diese selbsttragende Schiene bis 3 m eingesetzt werden. Bei Verpackungstischen, Montagearbeitsplätzen und Einrichtungen in Prozess-Abläufen vereinfachen diese den Warentransport und die Logistik.

Ausführung

Stahlschiene
Kunststoffrollen mit Stahlachsen



schwarz Ausführung ESD

Technische Beschreibung

Abstand zwischen Rollenachsen beträgt 33 mm Gewicht: 0.86 kg/m; Rollen aus Polypropylen, Durchmesser 28 mm, Breite 24 mm Ausführung ESD mit elektrostatischer Entladung (Widerstandskoeffizient beim Durchfluss der Elektrizität von 28,8 Ω/cm^2)

Weitere Farben der Rollen sind erhältlich auf Anfrage bei einem Bestellumfang von mindestens 300 m.

Bestellangaben	Bestellnummer
Rollbahn	
Lagerlänge	L80-1-00/3000
auf Länge zugeschnitten	L80-1-02-02/...
Rollbahn ESD	
Lagerlänge	L80-1-ESD-00/3000
auf Länge zugeschnitten	L80-1-ESD-02-02/...