


Monobloc



Application

Le monobloc sert à fixer les éléments de surface les plus divers. Il est ancré dans le profilé et ne nécessite pas de set de fixation. Ensuite l'élément de surface est vissé au monobloc. L'écrou carré inséré permet une grande marge de tolérance. Pour obtenir la distance voulue vis à vis du profilé, différentes butées d'espacement peuvent être utilisées.


Description

PA-GF, noir

Ecrou carré, acier galvanisé



Bloc de serrage



Application

Avec le bloc de serrage, les éléments de surface peuvent être montés dans les profilés sans fixation supplémentaire. L'élément de surface sera maintenu contre le bloc à l'aide d'un coulisseau denté – simplement et sans outils. Egalement avec le bloc de serrage, la distance au profilé peut être obtenue avec des butées d'espacement.



Description

PA-GF, noir

Indications de commande						N° de référence	
A	B	C	D	E	M		
Monobloc Profilé base 50 / 45							
18	25	7.5	9.5	16	M4	A30-94	
					M5	A30-95	
					M6	A30-96	
Monobloc Profilé base 45 / 40							
18	25	7.5	9.5	11	M4	C30-94	
					M5	C30-95	
					M6	C30-96	
Monobloc Profilé base 30							
18	25	11	4.5	6	M4	B30-94	
					M5	B30-95	
					M6	B30-96	
Monobloc Profilé base 20							
12	16	5.5	4.5	5	M4	D30-94	

Indications de commande		N° de référence
Butée d'espacement profilé base 50 / 45 / 40 / 30		
F =	2 mm (sans perçage)	A302-97
	3 mm	A303-97
	5 mm	A305-97
Butée d'espacement profilé base 20		
F =	1 mm (sans perçage)	D301-97
	2 mm	D302-97
	3 mm	D303-97
	4 mm	D304-97

Indications de commande					N° de référence
A	B	E	G	Smax.	
Bloc de serrage profilé base 50 / 45					
22	21	13,5	5	10 mm	A30-90
Bloc de serrage profilé base 45 / 40					
22	21	8,5	5	10 mm	C30-90
Bloc de serrage profilé base 30					
22	21	3,5	5	8 mm	B30-90
Butée d'espacement profilé base 50 / 45 / 40 / 30					
F =	2 mm				A302-98
	3 mm				A303-98
	5 mm				A305-98