



## Supports linéaires



### Description

Boîtier: aluminium, anodisé naturel  
Serrage: acier, étanche de chaque côté,  
sans entretien

## Arbres en acier




### Application

Les arbres en acier sont utilisés en combinaison avec les étriers de serrage, les supports linéaires et les barres de serrage. Il en résulte des conduites linéaires supportant de hautes charges.

### Description

Acier, Cf 53, durci, poli  
Dureté HRc 62 ± 2  
Ø 12 0.9 kg/m  
Ø 16 1.5 kg/m



### Inertie

| dyn.  | stat. |
|-------|-------|
| 850 N | 620 N |

### Indications de commande N° de référence

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Supports linéaires | L16-68 |
|--------------------|--------|

### Indications de commande N° de référence

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Arbres en acier ø12       |                  |
| Longueur unitaire 6000 mm | L12-20-00/6000   |
| Découpe sur mesure        | L12-20-02-02/... |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Arbres en acier ø16       |                  |
| Longueur unitaire 6000 mm | L16-20-00/6000   |
| Découpe sur mesure        | L16-20-02-02/... |