


Coulisseaux de serrage



Dimensions

Profilé base	B	H	L	S	A	T	Ø
50	18	12.2	25	15	2.8	-	-
45	20	9	20	14	1	-	-
40	17	8	22	15	2.8	-	-
50/50	18	12.2	25	15	2.8	23	6.5
50/40	18	12.2	25	15	2.8	23	6.5
40/40	17	8	25	15	2.8	19	6.5

Application


Le coulisseau est conseillé pour la fixation de composants lourds à couple de serrage élevé. Les coulisseaux doivent être insérés de face dans les rainures du profilé.

Description

Acier galvanisé

Indications de commande N° de référence


Coulisseaux	Profilé base		
Perçage M	50	45	40
M6	A32-63		C32-63
M8	A32-83	E32-83	C32-83
M10	-	E32-93	C32-93
Coulisseaux	50/50	50/40	40/40
M6	A32-69	A32-69	C32-69




*force de serrage limitée (I-Inox)

Coulisseaux pivotant

Profilé base 50/45/30



Profilé base 40



Dimensions

Profilé base	B	H	L
50/45	14	7.8	20
40	12.5	5.9	22
30	11	4.1	20

Application

Les coulisseaux pivotants ont l'avantage de pouvoir être placés en longueur dans les rainures, mais peuvent entraîner des entailles dans le profilé Al si le couple de serrage est supérieur à 12 Nm. Pour la fabrication de coulisseaux spéciaux, des barres de profilé (acier brut) sont disponibles.

Si ces coulissants sont serrés avec un couple > 10Nm, ils répondent aux directives ESD lorsqu'ils sont utilisés avec des profilés légers.

Indications de commande N° de référence

Coulisseaux pivotant	Profilé base		
Perçage M	50/45	40	30
M4	A32-45	C32-45	B32-45 (-I)
M5	A32-55 (-I)	C32-55 (-I)	B32-55 (-I)
M6	A32-65 (-I)	C32-65 (-I)	B32-65 (-I)
M8	A32-85 (-I)	C32-85 (-I)	B32-85* (-I)

Barre de profilé (brut)

Coulisseaux pivotant			
1.5 m	A32-52	C32-52	B32-52
Coulisseaux lourdes			
1.5 m	A32-12	C32-12	