



Profilé softline 20x20 Type D03-8



Application

Pour de petits encadrements ainsi que des applications décoratives.




Données techniques

$I_{x, y}$	=	0.47 cm ⁴
$W_{x, y}$	=	0.47 cm ³
Surface de profilé	=	1.29 cm ²
Poids	=	0.35 kg/m


Indications de commande N° de référence

Profilé d'angle arrondi 20x20	
Longueur unitaire 5000 mm	D03-8-00/5000
Profilé d'angle arrondi 20x20	
Découpe sur mesure	D03-8-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47

Profilé de base 20x40 Type D01-7




Profilé frontal 20x40 Type D02-8



Application

Un profilé non seulement à usages multiples mais encore à combiner d'une façon simple avec les profilés de base 40. L'ouverture centrale Ø12.1 a été conçue spécialement pour accueillir le grand raccord PVS, étendant ainsi ses applications.



Données techniques

I_x	=	3.91 cm ⁴
I_y	=	1.10 cm ⁴
W_x	=	1.95 cm ³
W_y	=	1.10 cm ³
Surface de profilé	=	2.69 cm ²
Poids	=	0.73 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé de base 20x40	
Longueur unitaire 5000 mm	D01-7-00/5000
Profilé de base 20x40	
Découpe sur mesure	D01-7-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47

Données techniques

I_x	=	4.15 cm ⁴
I_y	=	1.26 cm ⁴
W_x	=	2.07 cm ³
W_y	=	1.18 cm ³
Surface de profilé	=	2.79 cm ²
Poids	=	0.75 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 20x40	
Longueur unitaire 5000 mm	D02-8-00/5000
Profilé frontal 20x40	
Découpe sur mesure	D02-8-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47