


Schlittenplatten



Anwendung


Mit der Schlittenplatte wird die gewünschte Linearführung vervollständigt. Sie zeichnet sich durch die hohe Belastbarkeit aus.

Ausführung

Aluminium, roh



Schlittenplatten nach Kundenzeichnung



Massangaben

Schlittenplatten zu Wellenklemmleiste

Basis	A	B	C	D	E	F	G	H	M	s	Ø	Ø	Gewicht
50	150	130	110	89	60	60	30	30	8	12	12	10	0.6 kg
100	300	240	200	158	100	100	50	50	8	15	20	17	2.9 kg

Schlittenplatten zu Wellenklemmleiste zweiteilig

Profil	A	B	C	D	E	F	G	H	M	s	Ø	Ø	Gewicht
50x150	350	310	250	233	150	150	75	75	8	15	*	17	4.3 kg
40x160	350	320	250	243	150	150	75	75	8	15	*	17	4.5 kg

Belastungen und Momente

statisch [N/Nm]						dynamisch [N/Nm]					
F _y	F _z	M _x	M _y	M _z		F _y	F _z	M _x	M _y	M _z	
3000	1920	35	55	90		3000	1200	22	34	90	
7200	3400	105	160	600		7200	2100	65	100	600	

Bestellangaben

Bestellnummer

Schlittenplatten zu Wellenklemmleiste

Basis 50	L12-30 (zu L12-05)
Basis 100	L16-31

Schlittenplatten zu Wellenklemmleiste zweiteilig

Profil 50x150	L16-35
Profil 40x160	L16-34

nach Kundenzeichnung	L12-39
nach Kundenzeichnung	L16-39

* Stufenbohrung für Distanzbüchse
siehe Seite 212

