




Profilé frontal 20x50 Type D02-5



Application

Ce profilé combiné 20x50 permet de raccorder les profils de base 20 avec ceux de base 50. Le centre important permet de recevoir un raccord de base 20 d'un ø12.1

Profilé frontal 20x100 Type D02-1



Application

Ce profilé de 20x100 mm est léger mais très stable lorsqu'il est placé de champs. Il est requis pour la construction des appareils à faces hermétiques. Il convient aussi comme plinthes de passerelles.

Données techniques

I_x	=	7.71 cm ⁴
I_y	=	1.58 cm ⁴
W_x	=	3.08 cm ³
W_y	=	1.58 cm ³
Surface de profilé	=	3.25 cm ²
Poids	=	0.88 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 20x50	
Longueur unitaire 5000 mm	D02-5-5M
Profilé frontal 20x50	
Découpe sur mesure	D02-5-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47

Données techniques

I_x	=	55.5 cm ⁴
I_y	=	3.01 cm ⁴
W_x	=	11.1 cm ³
W_y	=	3.01 cm ³
Surface de profilé	=	5.7 mm ²
Poids	=	1.55 kg/m
Alliage	=	EN AW-6063

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 20x100	
Longueur unitaire 5000 mm	D02-1-5M
Profilé frontal 20x100	
Découpe sur mesure	D02-1-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47