



Profilé de base 50x50 Type A01-1





Profilé lourd 50x50 Type MA1-1



Application

Ces deux profilés, grâce au rapport idéal poids-stabilité, permettent de résoudre la plupart des problèmes de construction. Les filetages directs sont aussi pratiques que les petites rainures de guidage pour masquer les ouvertures du profilé avec les bandes de finition Alu 0,8x10 type A39-10/-17.



Données techniques

$I_{x,y}$	=	20.88 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	8.35 cm ³
Surface de profilé	=	8.55 cm ²
Poids	=	2.3 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé de base 50x50	
Longueur unitaire 5000 mm	A01-1-00/5000
Longueur unitaire 6000 mm	A01-1-01/6000
Profilé de base 50x50	
Découpe sur mesure	A01-1-02-02/...
Profilé de base 50x50 brut	A01-1-R0/5000
Découpe sur mesure	A01-1-R0-02-02/...

Données techniques

$I_{x,y}$	=	29.37 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	11.75 cm ³
Surface de profilé	=	11.26 cm ²
Poids	=	3.1 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé lourd 50x50	
Longueur unitaire 5000 mm	MA1-1-00/5000
Longueur unitaire 6000 mm	MA1-1-01/6000
Profilé lourd 50x50	
Découpe sur mesure	MA1-1-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

