


Articulations Base 40/50



Description

Aluminium, mat, anodisé naturel

Vis et sécurité de torsion:


Acier galvanisé

Fournitures


2 moitiés d'articulation montées

4 sécurités de torsion

1x set de fixation adapté aux montages 1 / 2 / 3



Articulations Base 40/50 avec levier d'arrêt



Application

Principalement pour renforcer les constructions aux armatures inclinées. Egalement utilisable comme charnière pour porte-outils amovibles, portes etc. Les perçages de Ø 5 sont prévus pour recevoir les sécurités de torsion livrées en annexe. La position des sécurités de torsion est à déterminer selon l'usage de l'articulation.




Description

Alu, mat, anodisé naturel

Vis et sécurité de torsion:

Acier galvanisé

Types de montage



Numéro de référence du set de fixation: ajouter -S1, -S2 ou -S3 au numéro de commande



Indications de commande N° de référence

Articulation avec bride de serrage

	A	L	
Base 50	50	85	A61-01
Base 40	40	65	C61-01

Indications de commande N° de référence

Articulations	A	L	
Base 50	50	85	A61-00
Base 40	40	65	C61-00