


## Insert fileté auto-taraudant



### Application

L'insert fileté auto-taraudant offre l'avantage de ne demander aucun usinage pour fixer les éléments de face. Des fixations optimales sont en premier lieu celles soumises à des contraintes de traction. C'est-à-dire qu'il est déconseillé d'effectuer le montage de pieds réglables ou de roues pivotantes.

Noter qu'il n'y a pas de filetage dans la zone \* de la vis à six pans.

### Description

Acier galvanisé




#### Indications de commande N° de référence

##### Auto-taraudant \*

Filetage			Profils base	
M1	M2	S	50/45/40	30
M14.5	M6	6	A33-06	
M14.5	M8	8	A33-08	
M14.5	M10	8	A33-10	
M13	M5	6	B33-05	
M13	M6	6	B33-06	
M13	M8	8	B33-08	

\* Non approprié pour roues/pieds réglables

## Manchon expansible



### Application

Le manchon expansible est utilisée pour créer un filetage dans le trou central de la section transversale. Enfoncer et serrer avec la vis d'expansion dans la section transversale donne un résultat de M8x15mm.

### Couple de serrage

Vis d'expansion:  
min. 10Nm, max. 12Nm

### Description

Acier galvanisé

### Fournitures


Manchon expansible, vis d'expansion



#### Indications de commande N° de référence

Profilé base 40, 45 et 50 (carottage Ø13.7)	A20-00
Profilé base 20 et 30 (carottage Ø12.1)	B20-00

## Sécurité de torsion



### Application


Pour tous les profilés assemblés avec un raccord PVS et ne pouvant supporter une torsion. La sécurité de torsion peut être également utilisée ultérieurement.

### Description

Acier galvanisé

### Fournitures

Sécurité de torsion, vis de réglage



#### Indications de commande N° de référence

	50/45/40	30/20
Sécurité de torsion	AC29-01	BD29-01