



Profilé Softline à section carrée 40x40 Type C10-0



* Rainure ouvrable

Application

Profilés utilisés pour la technique en salle blanche ou le domaine alimentaire où des rainures ouvertes ne sont pas prévues et des surfaces lisses souhaitées. Mais tous les types d'assemblage sont possibles grâce aux rainures ouvrables.



Données techniques

$I_{x,y}$	=	9.6 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	4.75 cm ³
Surface de profilé	=	5.97 cm ²
Poids	=	1.6 kg/m


Indications de commande N° de référence

Profilé Softline à section carrée 40x40
Longueur unitaire 5000 mm C10-0-00/5000

Profilé Softline à section carrée 40x40
Découpe sur mesure C10-0-02-02/...


Usinages supplémentaires Pages 57-61

Profilé Softline à section carrée 40x80 Type C10-3



Application

Destiné à la même application que le profilé C10-0, mais d'une plus grande stabilité de par ses dimensions 40x80mm.



Données techniques

I_x	=	69.73 cm ⁴
I_y	=	18.52 cm ⁴
W_x	=	17.43 cm ³
W_y	=	9.26 cm ³
Surface de profilé	=	10.34 cm ²
Poids	=	2.8 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé Softline à section carrée 40x80
Longueur unitaire 5000 mm C10-3-00/5000

Profilé Softline à section carrée 40x80
Découpe sur mesure C10-3-02-02/...

Usinages supplémentaires Pages 57-61