

Profilé frontal 30x300 Type B03-3



Application

Placé sur le champs, ce profilé trouve son emploi comme traverse pour de lourdes charges.


Egalement idéal comme plateau de fixation ou élément de surface à haute résistance.

Données techniques


I_x	=	1755.64 cm ⁴
I_y	=	26.06 cm ⁴
W_x	=	117.04 cm ³
W_y	=	17.30 cm ³
Surface de profilé	=	18.74 cm ²
Poids	=	5.10 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 30x300	
Longueur unitaire 5000 mm	B03-3-00/5000
Profilé frontal 30x300	
Découpe sur mesure	B03-3-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 43-47



Tube rond Ø30 Type R03-98



Application

Ce tube rond est très adapté aux mains courantes simples et, avec les éléments de fixation correspondants qui sont bien combinés avec les tubes rectangulaires.



Données techniques

$I_{x,y}$	=	13.13 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	8.75 cm ³
Surface de profilé	=	2.35 cm ²
Poids	=	0.64 kg/m

Indications de commande N° de référence

Tube rond Ø30	
Longueur unitaire 5000 mm	R03-98-00/6000
Tube rond Ø30	
Découpe sur mesure	R03-98-02-02/...

Usinages supplémentaires Pages 43-47