






Charnières Zn fixes moulage par injection



Description

GD-Zn nickelé
 (noir revêtement par poudrage)
 Broche: acier galvanisé
 Plaque: PA-6, blanche





Charnières fixes en alu pour fortes charges



Description

Al, anodisé naturel
 Broche: acier galvanisé
 Roulement coulissant: iglidur G, gris

Charnières spéciales dégondables



Description

Al anodisé naturel
 Broche Ø 8mm: acier galvanisé

Indications de commande

N° de référence

Charnières Zn moulage par injection

Base	A	B	C	D	E	F	O
50	78	50	54	30	39	39	6.3
50/40	73	50	49	30	34	39	6.3
50/30	67	50	43	30	28	39	6.3
40	68	50	44	30	34	34	6.3
40/30	62	50	38	30	28	34	6.3
30	56	50	32	30	28	28	6.3
20	40	40	25	25	20	20	5.3

A60-21*
 AC6-21**/
 AB6-21*
 C60-21*
 CB6-21*
 B60-21*
 D60-21*

*Set de fixation: compléter le n° de référence par -S

Exemple : A60-21-S

Charnières fixes en alu pour fortes charges

Base	A	B	C	D	E	F	O
50	92	100	54	75	46	46	6.3
50/40	82	100	49	75	36	46	6.3
45	72	100	49	75	24.5	24.5	6.3
40	72	100	44	75	36	36	6.3

A60-30*
 AC6-30*
 E60-30*
 C60-30*

Exemple : A60-21-S

** aussi pour 45.x45r

Indications de commande N° de référence

L = 25 L = 50

Pièce de charnière sans broche A60-50 A60-55
 Pièce de charnière avec broche A60-51 A60-56